

# プロトクリン・アクア ミストスプレー

数秒間  
連続  
噴霧



容量：350ml

PCA-KS3

## プロトクリン・アクアを

## 連続で噴霧可能な新しいタイプのミストスプレーボトル

- プロトクリン・アクアをミストにして空間へ噴霧できる新しいタイプのスプレーボトルです。
- ボトル内蔵ポンプが働き、2～3回のプッシュで数秒間の連続噴霧が可能です。
- 粒の小さな霧状の噴射で空間を綺麗にします。
- 特殊な蓄圧構造で、ガス等を不使用ながら高微細ミストを噴霧できます。
- 1回の噴霧量は約1.25ml



## 空間を除菌できるスプレー

通常のスプレーよりも細かい粒子で噴出できるため、空間に向けてスプレーをする事が可能です。空間への噴霧のみならず、通常スプレーのようにドアノブなどの対象へ直接スプレーすることも自由におこなえる多機能なスプレーボトルです。

1

プロトクリン・アクアの原液「1」に対して水「3」で希釈してください。  
(4倍希釈)

希釈割合

原液 1 水 3



原液を約80～100cc  
入れてください

2

空間や物に向けて  
噴霧するだけ！



瞬間除菌消臭  
PROTOCOL CLEAN AQUA

プロトクリン・アクア

PROTOCOL CLEAN WATER



プロトクリン・アクア オフィシャルサイト

<https://protoclean-aqua.com/>